

A

Alle Rechte vorbehalten

All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse

Confidentiality Class

Vertraulich

Confidential

B

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use




C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.203.2155.0 13K	Index a
	/			gezeichnet drawn	10.02.2025	Holler			
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/			Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Maßstab / Scale 2:1							
	/	Vol.	mm³	Dfl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:			
	/				Type	Benennung/Title			
a	18.11.2025 /	 wieland				ABSCHLUSSPLATTE end plate			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									