




Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S51.3227.0	2	IVB WTN 150-2 IN	grau / grey	50
0D.S51.3327.0	3	IVB WTN 150-3 IN	grau / grey	



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1				
		 Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.S51.3227.0 13K Maße in mm / Dimensions are in mm		Index	
				gezeichnet drawn 29.10.2025		Eichhorn N.					
				Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release					
				2:1							
		Vol.		mm ³ Dfl./Srf.		mm ²		Ersatz für / Replacement for:			
						Type		Benennung/Title EINLEGEBRUECKE connection plug			
				 wieland							
Index		Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung / Revision											