




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F	Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
	0D.204.5327.5	IVB WTPN 4R10	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1				
		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
				gezeichnet drawn 08.10.2025		Eichhorn N.					
				Maßstab / Scale		5:1					
				Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm					
				Vol. mm³		Ofl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:			
				 wieland		Type		Benennung/Title			
						VERBINDUNGSSTECKER					
						connection plug					
		Änderung / Revision									