

Alle Rechte vorbehalten

All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse

Confidentiality Class.

Vertraulich

Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery




Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Maßstab / Scale 2:1	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S10.2055.7 13K	Index
	/			gezeichnet drawn	20.10.2025	Eichhorn N.			
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/			Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:			
	/	 wieland		Type	Benennung/Title				
	/				ABSCHLUSSPLATTE				
	/				end plate				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.2055.7	APWTN 10 GN	grün / green