




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F
2025-11-26 15:18:16 1.000

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!											
Freitoleranz nach General tolerance						CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed						1. Verwendung: First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1					
		/		Werkstoff / Material					Tag/Date	Name				Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S06.5227.5 13K						Index	
		/						gezeichnet drawn	14.10.2025	Eichhorn N.											
		/						Maßstab / Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release				Maße in mm / Dimensions are in mm								
		/						5:1													
		/	Vol.	mm ³		Dfl./Srf.		mm ²		Ersatz für / Replacement for:											
		/	 wieland						Type		Benennung/Title VERBINDUNGSSTECKER connection plug										
		/																			
		/																			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																				
Änderung / Revision																					