




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
E
F

Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. 5D.S04.9655.0 13K	Index
	/			gezeichnet drawn	12.09.2025	Eichhorn N.			
	/			Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release			
	/			2:1					
	/			Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm³	OfL./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:			
	/				Type	Benennung/Title			
	/					SCHUTZLEITERKLEMME			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		wieland			earth terminal			
Änderung / Revision									

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S04.9655.0	WTN 4 E PE	grün-gelb/ green-yellow