

A

Alle Rechte vorbehalten

All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse

Confidentiality Class.

Vertraulich

Confidential

B

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use



C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog

additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com

eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1		
				Werkstoff / Material		Tag/Date		Name	
				gezeichnet drawn		13.05.2025		Holler	
				Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
				2:1				0D.206.8055.5 13K	
				Vol. mm³		Ofl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:	
						Type		Benennung/Title	
				 wieland				PRUEFSTECKER test plug	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision									

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.8055.5	PS 6	rot / red