




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.216.2055.0	APWTPN 16	grau / grey
0D.216.2055.7	APWTPN 16 GN	grün / green

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com					
Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of		
		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
				gezeichnet drawn		16.05.2025 Hollet			
				Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release			
				2:1					
		Vol. mm ³		Ofl./Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for:			
		wieland		Type		Benennung/Title			
				ABSCHLUSSPLATTE					
				end plate					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision									