



A

Alle Rechte vorbehalten All rights reserved	Vertraulich Confidential
Vertraulichkeitsklasse Confidentiality Class:	



B

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use



D

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.202.7555.0	ZS 002	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
--	---	------------------------------	---------------------------------

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	05.05.2025	Hallet		
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/							
	/	Maßstab / Scale		0D.202.7555.0 13K				
	/	2:1		Maße in mm / Dimensions are in mm				
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:		
	/	 wieland			Type	Benennung/Title		
	/				BEZEICHNUNGSSCHILD			
	/							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							marking tag
Änderung / Revision								