



A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405 . (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of			
		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name			
				gezeichnet drawn		10.02.2025 Hollet			
		Maßstab / Scale 1:1		Elektronische Freigabe Electronic Release		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
						0D.203.7156.0 13K		a	
		Vol. mm ³ Dfl./Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for:					
		wieland		Type		Benennung/Title			
a 19.11.2025 / Index Datum / Blatt Date / Sheet				MARKIERUNGSPLATTE marking plate					
Änderung / Revision									

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.7156.0	WMP 5.10-5.8	weiß / white	20