

Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class

Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

12

25

ZS 004

22,45

1:1

Weiterere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt:
Sheet: 1 von 1
of 1

/

/

/

/

Maßstab / Scale
2:1

Werkstoff / Material

gezeichnet
drawn 08.05.2025

Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

/

/

/

/

Vol. mm³

Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr.
/order no.

Typ
/type

Farbe
/colour

VPE:
packaging unit:

0D.203.7555.0

ZS 004

grau / grey

100

Änderung / Revision

Index

Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

BEZEICHNUNGSSCHILD

marking tag

2025-11-20 10:52:31 1.000

2

3

4

5

6 01-QU-RD-32/21