




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F
Bestell-Nr.
/order no.
0D.S03.2355.0
Typ
/type
APWTN 2.5/4 E
Farbe
/colour
grau / grey
VPE:
packaging unit:
50

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1				
		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S03.2355.0 13K Maße in mm / Dimensions are in mm			
				gezeichnet drawn 06.10.2025		Burger					
				Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release					
				2:1							
		Vol.		mm³		Dfl./Srf.		mm²		Ersatz für / Replacement for:	
						Type		Benennung/Title ABSCHLUSSPLATTE end plate			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		wieland							
Änderung / Revision											