

B

These dimensions will be especially checked at delivery




Only inspection dimensions

**With /E marked dimensions are only valid for internal use**

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



|                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog<br>additional data see CATALOG or eCATALOG | <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a><br><a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /  
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

|                              |
|------------------------------|
| 1. Verwendung:<br>First Use: |
|------------------------------|

|        |   |     |   |
|--------|---|-----|---|
| Blatt: | 1 | von | 1 |
| Sheet: | 1 | of  | 1 |

|                     |                               |                 |                                   |                                              |                                                          |                               |                             |                   |       |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
|                     | /                             |                 | Werkstoff / Material              |                                              | Tag/Date                                                 | Name                          | Zeichnung Nr. / Drawing No. | 0D.202.8155.5 13K | Index |
|                     | /                             |                 |                                   | gezeichnet<br>drawn                          | 05.05.2025                                               | Hollet                        |                             |                   |       |
|                     | /                             | Maßstab / Scale |                                   | Elektronische Freigabe<br>Electronic Release |                                                          |                               |                             |                   |       |
|                     | /                             | 2:1             |                                   |                                              |                                                          |                               |                             |                   |       |
|                     |                               |                 | Maße in mm / Dimensions are in mm |                                              |                                                          |                               |                             |                   |       |
|                     | /                             | Vol.            | mm <sup>3</sup>                   | 0fl./Srf.                                    | mm <sup>2</sup>                                          | Ersatz für / Replacement for: |                             |                   |       |
|                     | /                             |                 | wieland                           | Type                                         | Benennung/Title<br><br>DISTANZSTUECK<br>spacer test plug |                               |                             |                   |       |
|                     | /                             |                 |                                   |                                              |                                                          |                               |                             |                   |       |
| Index               | Datum / Blatt<br>Date / Sheet |                 |                                   |                                              |                                                          |                               |                             |                   |       |
| Änderung / Revision |                               |                 |                                   |                                              |                                                          |                               |                             |                   |       |