

Alle Rechte vorbehalten

All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse

Confidentiality Class

Vertraulich

Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery


Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	15.10.2025	Eichhorn N.				
	/			Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/			2:1						
	/			Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm				
	/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²					
	/	 wieland			Type	Benennung/Title				
	/				ABDECKUNG end plate					
	/									
	/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung / Revision										

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S06.6555.2	ADWTN 6 SC	weiß / white
0D.S06.6555.8	ADWTN 6 SC Y	gelb / yellow