




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
E
F

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!										
Freitoleranz nach General tolerance					CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed					1. Verwendung: First Use:					Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1					
		/		Werkstoff / Material				Tag/Date	Name			Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.204.5227.5 13K						Index		
		/					gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.											
		/		Maßstab / Scale 5:1	Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm												
		/																		
		/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:													
		/	 wieland				Type	Benennung/Title VERBINDUNGSSTECKER connection plug												
		/																		
		/																		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																			
Änderung / Revision																				