


A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential



B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1				
		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
				gezeichnet drawn 24.10.2025		Burger					
		Maßstab / Scale 1:1		Elektronische Freigabe Electronic Release				Maße in mm / Dimensions are in mm			
				Vol. mm ³ Ofl./Srf. mm ²				Ersatz für / Replacement for:			
Bestell-Nr. /order no.		Typ /type		Farbe /colour		Type		Benennung/Title			
5D.S95.9055.0		WTN 95 PE		grün-gelb /green-yellow		wieland		SCHUTZLEITERKLEMME earth terminal			
Änderung / Revision		Index		Datum / Blatt Date / Sheet							