


A

Alle Rechte vorbehalten All rights reserved	Vertraulich Confidential
Vertraulichkeitsklasse Confidentiality Class:	



B

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions



With /E marked dimensions are only valid for internal use

D

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.8055.5	PS 4	rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	12.05.2025	Hollet		
	/	Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release	0D.204.8055.5 13K			Maße in mm / Dimensions are in mm
	/	2:1						
	/	Vol.	mm ³	OfL./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:		
	/		wieland	Type	Benennung/Title PRUEFSTECKER test plug			
	/							
	/							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision								