




Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class: Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type
0D.S70.3227.0	VB WRTN 70-2

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.		
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/							
	/	Maßstab / Scale	0D.S70.3227.0 13K					
	/	2:1	Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol. mm ³	OfL./Srf. mm ²	Ersatz für / Replacement for:				
	/	 wieland		Type	Benennung/Title VERBINDUNGSSTEG jumper bar			
	/							
	/							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision								