




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Maßstab / Scale 2:1	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 0G.203.7056.0 13K	Index -	
	/			gezeichnet drawn	17.12.2025	Sachs (extern)			
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/			Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:			
	/	 wieland	Type	Benennung/Title MARKIERUNGSPLATTE marking plate					
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0G.203.7056.0	WMP 5.10-10 GP	weiß / white