

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.456.0053.3

Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 LG

podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrätig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe lichtgrau



Art. Nr.	75.456.0053.3
EAN	4049088702846
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	für M32 Kabelverschraubung
Anschlussquerschnitt feindrätig	1,5 mm² - 16 mm²

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	lichtgrau
Halogenfrei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	63 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	248 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	80 mm

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
00.771.0307.3	Flachleitung FL-LSHF 5G16	podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe grau,