

Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.ST3.3427.0

Einlegebrücke IVB WTN 2.5-4 TS15

Einlegebrücke IVB WTN 2.5-4 TS15 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 16,5 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.ST3.3427.0
EAN	4049088724213
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	19,9 mm
Länge	2,4 mm
Rastermaß	5,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	16,5 mm

