


Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S51.3227.0

Einlegebrücke IVB WTN 150-2 IN

Einlegebrücke IVB WTN 150-2 IN Rastermaß 31 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 39,6 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S51.3227.0
EAN	4049088724046
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	54,6 mm
Länge	44,5 mm
Rastermaß	31 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	39,6 mm

