


Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S36.3427.0

Einlegebrücke IVB WTN 35-4 IN

Einlegebrücke IVB WTN 35-4 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S36.3427.0
EAN	4049088723971
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	60,5 mm
Länge	4,5 mm
Rastermaß	16 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	34 mm

