


Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S25.3227.0

Verbindungssteg VB WRTN 25-2

Verbindungssteg VB WRTN 25-2 Rastermaß 27 mm, Isoliert nein, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 3 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S25.3227.0
EAN	4049088726897
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	15 mm
Länge	42 mm
Rastermaß	27 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	schraubbar
Isoliert	nein
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	3 mm

