


Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S13.3427.5

Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P4

Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P4 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 20,28 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S13.3427.5
EAN	4049088723735
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	34,5 mm
Länge	2,7 mm
Rastermaß	10 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	20,28 mm

