


Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S11.4027.0

Einlegebrücke IVB WTN 10-10 IN

Einlegebrücke IVB WTN 10-10 IN Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 26,7 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S11.4027.0
EAN	4049088723704
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	98,4 mm
Länge	4,5 mm
Rastermaß	10 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	26,7 mm

