


Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S07.3427.0

Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN

Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 24,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S07.3427.0
EAN	4049088723469
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	30,5 mm
Länge	3,2 mm
Rastermaß	8 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder
Höhe	24,2 mm

