

Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S03.5327.5

Verbindungsstecker IVB WTN 2.5R16

Verbindungsstecker IVB WTN 2.5R16 Rastermaß 9,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 30,5 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S03.5327.5
EAN	4049088722981
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	14,7 mm
Länge	3,6 mm
Rastermaß	9,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Reduzierverbinder
Höhe	30,5 mm

