

Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S03.3227.5

Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2

Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.S03.3227.5
EAN	4049088722905
Bestelleinheit	250 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	9 mm
Länge	2,9 mm
Rastermaß	5,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	20,3 mm

