


Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.204.5027.5

Verbindungsstecker IVB WTPN 4-20

Verbindungsstecker IVB WTPN 4-20 Rastermaß 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 20, Farbe rot, Höhe 23 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	0D.204.5027.5
EAN	4049088731686
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	120,4 mm
Länge	3 mm
Rastermaß	6,1 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	20
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Verbindungskamm
Höhe	23 mm

