


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.206.4027.5

Spina di collegamento IVB WTPN 6-10

Spina di collegamento IVB WTPN 6-10 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 30,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.206.4027.5
EAN	4049088718427
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passò	78,5 mm
Lunghezza	3,2 mm
Passo	8 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	10
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	30,3 mm

