

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.210.5127.5

Spina di collegamento IVB WTPN 2.5R10

Spina di collegamento IVB WTPN 2.5R10 Passo 9,65 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 36,1 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.210.5127.5
EAN	4049088718557
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passò	15,5 mm
Lunghezza	4 mm
Passo	9,65 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Connettore di riduzione
Altezza	36,1 mm

