

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S06.3227.5

Spina di collegamento IVB WTN 6-2

Spina di collegamento IVB WTN 6-2 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 24,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S06.3227.5
EAN	4049088723339
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passso	12,8 mm
Lunghezza	2,7 mm
Passo	8 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	24,9 mm

