

## Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S10.3427.5

### Peine de unión IVB WTN 10-4

Peine de unión IVB WTN 10-4 número de espacios 10 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Rojo, altura 25,2 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo Nº        | 0D.S10.3427.5 |
| EAN                | 4049088723612 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

### Certificaciones / Homologaciones

### Datos técnicos

#### Datos generales

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Color                                                         | Rojo            |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0              |
| Anchura del borne                                             | 35,3 mm         |
| Longitud                                                      | 3,2 mm          |
| número de espacios                                            | 10 mm           |
| Número de abrazaderas                                         | 4               |
| Método de montaje                                             | enchufable      |
| Aislado                                                       | Sí              |
| Tipo                                                          | Puente de unión |
| Altura                                                        | 25,2 mm         |

