


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S13.3427.5

Spina di collegamento IVB WTN 2.5P4

Spina di collegamento IVB WTN 2.5P4 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 20,28 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S13.3427.5
EAN	4049088723735
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passò	34,5 mm
Lunghezza	2,7 mm
Passo	10 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	4
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	20,28 mm

