


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.203.9155.0

Conduttore di protezione WTPN 2.5 D1/2 PE

Conduttore di protezione WTPN 2.5 D1/2 PE Tensione nominale 800 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passi 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	5D.203.9155.0
EAN	4049088706295
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	3
Larghezza/passi	5,1 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Tipo di attacco	Attacco push-in
Numero di punti morsetto per piano	3
Tipo di montaggio	Guida DIN
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	60,8 mm
larghezza	5,1 mm
Altezza	36,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²

Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,25 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	10 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	26-12 AWG
Tensione UL	600 V
Sezione CSA	26-12 AWG
Tensione CSA	600 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
OD.203.8055.5	Spine di prova PS 2.5	Spine di prova PS 2.5 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passio 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.203.8155.5	SPS 2.5	SPS 2.5 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.203.2155.0	Piastrina di chiusura APWTPN 2,5 D1/2	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 60,8 mm, Colore grigio
OD.203.2155.7	Piastrina di chiusura APWTPN 2,5 D1/2 GN	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 60,8 mm, Colore verde
OD.203.7455.0	Targhetta di siglatura ZS 003	Targhetta di siglatura ZS 003 Passo 5,1 mm, Lunghezza 25 mm, Altezza 22,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore transparent, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.203.7555.0	Targhetta di siglatura ZS 004	Targhetta di siglatura ZS 004 Passo 12 mm, Lunghezza 25 mm, Altezza 22,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore transparent, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.203.7056.0	WMP 5,10-10	WMP 5,10-10 Passo 5,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.203.7156.0	WMP 5,10-5,8	WMP 5,10-5,8 Passo 5,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
5D.202.9155.0	Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE	Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm ² , sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm ² - 1,5mm ² , Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passio 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

