

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.203.5127.5

Spina di collegamento IVB WTPN 2.5R4

Spina di collegamento IVB WTPN 2.5R4 Passo 5,6 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.203.5127.5
EAN	4049088707520
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passò	9,3 mm
Lunghezza	3 mm
Passo	5,6 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	ad innesto
Isolato	sì
Esecuzione	Connettore di riduzione
Altezza	23 mm

