


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S36.3627.0

IVB WTN 35-6 IN

IVB WTN 35-6 IN Passo 16 mm, Isolato sì, Numero di poli 6, Colore grigio, Altezza 34 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S36.3627.0
EAN	4049088732010
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passa	92,5 mm
Lunghezza	4,5 mm
Passo	16 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	6
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Altezza	34 mm

