

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S17.4027.0

IVB WTN 16-10 IN

IVB WTN 16-10 IN Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 34,6 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S17.4027.0
EAN	4049088723834
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passò	118 mm
Lunghezza	4,5 mm
Passo	12 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	10
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Altezza	34,6 mm

