

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S11.4027.0

IVB WTN 10-10 IN

IVB WTN 10-10 IN Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 10,
Colore grigio, Altezza 26,7 mm, Tipo di montaggio Avvitabile,
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S11.4027.0
EAN	4049088723704
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passso	98,4 mm
Lunghezza	4,5 mm
Passo	10 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	10
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Altezza	26,7 mm

