

Ficha técnica de producto

Artículo N° 0D.S11.3327.0

IVB WTN 10-3 IN

IVB WTN 10-3 IN número de espacios 10 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Gris, altura 26,7 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo N°	0D.S11.3327.0
EAN	4049088723674
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	28,4 mm
Longitud	4,5 mm
número de espacios	10 mm
Número de abrazaderas	3
Método de montaje	Atornillable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	26,7 mm

