


Ficha técnica de producto

Artículo Nº OD.S36.3927.0

IVB WTN 35-9 IN

IVB WTN 35-9 IN número de espacios 16 mm, aislado Sí, número de polos 9, color Gris, altura 34 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	OD.S36.3927.0
EAN	4049088732041
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	140,5 mm
Longitud	4,5 mm
número de espacios	16 mm
Número de abrazaderas	9
Método de montaje	Atornillable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	34 mm

