





A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe Gehäuse /colour housing	Farbe Verschlussleiste /colour closure strip
92.034.0058.0	GST18I3L S1H WS	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005
92.034.0058.1	GST18I3L S1H SW	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff / Material Farbe /colour: siehe Tabelle /see table		Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
	/			gezeichnet drawn	24.10.2025	Göhl M.		92.034.0058.0 13K		
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release						
	/							Maße in mm / Dimensions are in mm		
	/									
	/	Vol.	mm³	Dfl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/	 wieland			Type	Benennung/Title STECKERTEIL /male connector 250V AC 20A				
	/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung / Revision										