

A

Auslieferungszustand: unmontiert
/delivery condition: unmounted

B

C

D






Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulich
Confidentially

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausdrücklich bei Maße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

H

montierter Zustand
/mounted state



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.954.5053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I5S S1 ZR2 WS
92.954.5053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I5S S1 ZR2 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

Freitoleranz nach General tolerance

Index

Werkstoff / Material
Farbe /colour:
siehe Tabelle
/see table

Maßstab / Scale
2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Änderung / Revision

Tag/Date
07.11.2025

Name
Göhl M.

gezeichnet
drawn

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Type

wieland

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declaimable hazardous substances) to be declared!

1. Verwendung:
First Use:

Benennung/Title
STECKERTEIL+ZE
/male connector with strain relief
250/4.00V AC 20A 4mm²

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T 92.954.5053.0 13K

Index
-