




Auslieferungszustand: unmontiert
/delivery condition: unmounted

montierter Zustand
/mounted state

Teilenummer /part number	Farbe /colour	Typ /type
92.944.3053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST184S S1 ZR1 WS
92.944.3053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST184S S1 ZR1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
Werkstoff / Material Farbe /colour: siehe Tabelle /see table		Tag/Date 06.11.2025	Name Göhl M.
Maßstab / Scale 2:1		T 92.944.3053.0 13K	
Vol. mm³		Ofl./Srf. mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Type		Benennung/Title	
wieland		STECKERTEIL+ZE	
Index		/male connector with strain relief	
Änderung / Revision		250/400V AC 20A 2,5mm²	