

A
Auslieferungszustand: unmontiert
/delivery condition: unmounted

B

C

D





Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsstufe
Confidentiality Class

Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E mounted dimensions are only valid for internal use

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich für interne Zwecke gültig
Mit /E gemessene Maße sind nur für interne Zwecke gültig

montierter Zustand
/mounted state



1:1

Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.953.5053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST1815S B1 ZR2 WS
92.953.5053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST1815S B1 ZR2 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
		1. Verwendung: First Use:	
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		Index	
		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Ersatz für / Replacement for:	
		Type	
		Benennung/Title	
		BUCHSENTEIL+ZE	
		/female connector with strain relief	
		250/400V AC 20A 2,5mm²	