






Auslieferungszustand: unmontiert
/delivery condition: unmounted



© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved	Vertraulichkeitsklasse: Confidentiality Class:	Vertraulich Confidential
--	---	-----------------------------

montierter Zustand
/mounted state



Teilenummer /part number	Farbe /colour	Typ /type
92.933.0053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3F B2 ZR1 WS
92.933.0053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3F B2 ZR1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared)				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1		
/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
		Farbe / colour:		gezeichnet drawn	06.11.2025		Göhl M.		T 92.933.0053.0 13K
		siehe Tabelle		Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm			
		/see table							
		/ Vol.		mm ³ Qfl./Srf.		mm ²		Ersatz für / Replacement for:	
/		wieland		Type	Benennung/Title				
					BUCHSENTEIL+ZE Ifemale connector with strain relief 250V AC 20A 2,5mm ²				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									