




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class: Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F
Bestell-Nr.
/order no.
00D.S04.5227.5
Typ
/type
IVB WTN 4R10
Farbe
/colour
rot / red

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/	 Maßstab / Scale 5:1	Werkstoff / Material			Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S04.5227.5 13K	Index a
	/				gezeichnet drawn	09.10.2025	Eichhorn N.			
	/				Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/				Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/	 wieland				Type	Benennung/Title VERBINDUNGSSTECKER connection plug			
a	23.12.2025 /									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung / Revision										