

A

Auslieferungszustand: unmontiert
/delivery condition: unmounted

B

C

D

Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsstufe
Confidentiality Class:






Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IT: mounted dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausdrücklich bei Maße
Mit IT: genehmigtes Maße sind nur für interne Zwecke gültig

H

montierter Zustand
/mounted state



Teile-Nr. /part-no.	Farbe Kodierung /colour coding	Farbe Gehäuse /colour housing	Typ /type
92.953.4453.0	pastellblau ähnl. RAL 5024 /pastel blue sim. RAL 5024	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I5S S1 ZR1 PB02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
		1. Verwendung: First Use:	
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		Index	
		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Ersatz für / Replacement for:	
		Type	
		Benennung/Title	
		STECKERTEIL+ZE	
		/male connector with strain relief	
		250/400V AC 20A 2,5mm²	