




montierter Zustand
/mounted state

Technical drawing of the mounted connector showing dimensions: 28,2, 19,5, 69,4, and 12,6. The drawing includes the 'wieland' logo and '94.5-9105' marking.

Teilenummer /part number	Farbe /colour	Typ /type
92.931.3053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST1813S B1 ZR1 WS
92.931.3053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST1813S B1 ZR1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!)	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Index		Index	
Datum / Blatt Date / Sheet		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung / Revision		Änderung / Revision	

Werkstoff / Material		Tag/Date		Name	
Farbe /colour:		05.11.2025		Göhl M.	
siehe Tabelle /see table		Elektronische Freigabe		T	
Vol.		mm³		mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Type		Benennung/Title	
wieland				BUCHSENTEIL+ZE	
				/female connector with strain relief	
				250V AC 20A 2,5mm²	

2025-11-05 13:11:05 1.000

2 3 4 5 6 7 8

01-QU-RD-32/21